

Instrukcja obsługi Platformy mobilnej z dyszlem

Numer katalogowy: 101176, 101177



Przechowywanie

Wózek należy przechowywać w temperaturze do 50°C w suchym środowisku, zwłaszcza jeśli chodzi o powierzchnię nośną wykonaną z odpornej na wilgoć płyty pilśniowej. Wyższa temperatura przechowywania niekorzystnie wpływa na gumowe felgi kół i wypełnienie smarem łożysk.

Obsługa

Wózek jest przeznaczony do transportu ładunków jednostkowych o masie nieprzekraczającej zalecanego udźwigu danego typu w zadanych pomieszczeniach z płaską i wystarczająco twardą podłogą. Nie jest przeznaczony do pracy na zboczu lub w terenie. Masa ładunku musi być równomiernie rozłożona na powierzchni wózka, nie może dojść do punktowego obciążenia, a podczas nakładania nie może dojść do wstrząsów. Należy również umieścić ładunek na wózku w taki sposób, aby jego zbiorczy punkt ciężkości znajdował się, jak najbliżej środka powierzchni nośnej. Wózek przeznaczony jest do ręcznego ciągnięcia bez wstrząsów do prędkości 6 km/h. Wózek nie jest przeznaczony do transportu osób ani zwierząt. Manipulacja odbywa się poprzez wsunięcie mocno pochylonego dyszla pod głowicę nośną na przedniej krawędzi wózka i pociągnięcie za ten dyszel po ustawieniu dyszla w pozycji roboczej.

Czyszczenie

Wózek można przecierać wilgotną ściereczką z niewielką domieszką detergentu, za wyjątkiem łączenia wokół powierzchni nośnej, do której nie może dostać się woda oraz łożysk kół.

Konserwacja

Wypełnienie smarem łożysk wystarcza na cały okres eksploatacji wózka, jednak w razie wypadku, przedostania się wody lub widocznego zabrudzenia tych powierzchni należy je wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas obsługi należy przestrzegać powyższych instrukcji tak, aby nie doszło do przeciążenia ani wywrócenia wózka, zwłaszcza:

- nie przekraczać maksymalnego udźwigu i nie obciążać wózka wstrząsami
- nie przekraczać maksymalnej prędkości
- nie obciążać wózka punktowo
- nie obciążać wózka mimośrodowo
- zawsze odpowiednio zabezpieczyć ładunek przed poruszeniem, przesunięciem lub przewróceniem
- nie korzystać z uszkodzonego wózka.

Parametry techniczne

Wymiary	sz 700 d 1070 mm
Udźwig	500kg
Masa	25kg + dyszel 7kg
Koło	φ200 mm