

Instrukcja montażu obrotowego stojaka na stół na 24 x A6




Stojak składa się z 3 części:

1. 4 – ramienna noga z rurką
2. Korpus druciany - 24 szt. drucianych podajników na format A6
3. 4 plastikowe zaślepki do osadzenia na ramionach nóżki

Rurka przyspawana do 4ramiennej nogi z rurką ma w górnej części 2 otwory. Są to otwory technologiczne, które służą do stabilizacji stojaka podczas nakładania lakieru. W dziurki nie wbija się niczego.

Druciane dozowniki na formaty A6 są przyspawane do 2 drucianych części nośnych w kształcie kwadratu. W środku każdego kwadratu nośnego znajduje się przyspawana blacha z okrągłym otworem



4 – ramienna nóżka z rurką przechodzi przez okrągłe otwory kwadratów nośnych korpusu.



Złożony stojak.

Na 4 – ramiennej nóżce z rurką jest osadzony korpus.